



bordignon  
Simone


excell<sup>Industry</sup>  
百越工业技术

NEW

## 十年模内攻牙经验—— D-TC 攻牙质量检测器


Ten years of experience in the production of tapping units:  
*Dall'esperienza decennale nella produzione di maschiatrici:*

## D-TC Thread Checker



# D-TC 攻牙质量检测器

## 攻牙质量检测传感器



### 配合 D-TAP 攻牙系统


D-TC 攻牙质量检测器配有 5m 线缆，能够与 DTAP 攻牙系统控制面板连接。

D-TC 为可选附件，为 D-TAP 攻牙系统提供进一步的攻牙质量检测


### 功能

丝锥攻牙之后继续顶压传感器，传感销下降 1mm 之后即会发送信号至 D-TAP 攻牙系统控制面板，控制面板将其记录为合格完成。一旦控制面板未收到信号，则此次攻牙将被记录为不良，同时报警。


如果传感销下降距离超过预设距离 3 个螺距以上，则将发送信号给 D-TAP 攻牙系统控制面板，控制面板控制丝锥立刻收回，以避免误操作/误设置导致的攻牙深度过大。



### TAPPING PERFORMED 攻牙过程



### TAPPING NOT PERFORMED 攻牙未完成/存在质量缺陷



### D-TC 应用于其它攻牙系统时

D-TCA 和 D-TCB 两种接头可供选择以适应不同接口，但请注意，D-TC 的传感销最大行程为 15mm

